

Garant

Plaquita de corte WNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7140-2, Tamaño: 060408



Datos de pedido

Número de pedido	GG2987 060408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 mm/min
Cantidad	50
Aplicación principal	M
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,55 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	2 mm
Contenido	252064 HB7140-2
Número de cambios/cortes	6
Radio angular	0,8 mm

Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	WNMG 060408
Avance f	0,1 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte a _p	0,5 - 4 mm
Tolerancia	M
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2987 060408