

Garant

Inserto VCMT per finitura 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 110302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3566 110302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Profondità di taglio $a_p \text{ min.}$	0,15 mm
Profondità di taglio $a_p \text{ max.}$	1,75 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Codice ISO Inserto	VCMT 110302
Tolleranza	M
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Contenuto	261364 HB7140-2
Numero pezzi	30
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3566 110302