

Garant**Softcut® kutno godalo s navojem, za izmjenjive rezne pločice AP.****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215615 10/2
GTIN	4045197601841
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Precizna glodača glava s nejednakom raspodjelom oštrica za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. **Nova generacija** visokoučinkovitih glodačkih glava s izmjenjivim reznim pločicama **s geometrijom za smanjenje sile rezanja za MTC primjenu kod obrade u nestabilnim uvjetima ili kod vretena male snage.**

Upotreba:

Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u puni materijal. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.

Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 0,45** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 6IP**. Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 2 mm ležište se mora namjestiti.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	20 mm
Ø reza D_c	10 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Prihvatni navoj M	M6
Ø D_1 h6	6,5 mm

List s podacima

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 0602..
Ø D ₂	9,4 mm
Broj oštrica Z	2
Interpolacija Ø D _{maks}	18 mm
Interpolacija a _p	0,7 mm
Interpolacija Ø D _{min}	18 mm
Kut uranjanja α _{maks}	1,67 stupanj
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	6,85 mm
Serija	Softcut®
Ø D ₃	8 mm
Oblik drške	s navojem
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/215615-10/2>