

Garant**DCMT vendeskærsplatte, sletbearbejdning 50 stk., HB7020-2, Størrelse: 11T308****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2817 11T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T308
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Indhold	260361 HB7020-2
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,07 - 0,25 mm/o
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	2,75 mm

Datablad

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 400 mm/min
Skæredybde $a_{p \min}$	0,55 mm
Antal stk.	50
Type	HB7020-2
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	SS
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2817 11T308