

**Garant**

### Paquete económico de plaquita de corte reversible DNMG de mecanizado medio 30 piezas HB7020-2



#### Datos de pedido

Número de pedido	GG2438 160405L
GTIN	4067263094579
Clase de artículo	GGN

#### Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 4 mm
Contenido	251032 HB7020-2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	130 - 370 mm/min
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	4 mm
Material de corte	HM
Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/rev,
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,35 mm

## Hoja de datos

Cantidad	30
Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

### Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2438 160405L