

**Garant****TCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7020-2, Maat: 16T308****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | GG2849 16T308 |
| GTIN          | 4067263095781 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische beschrijving**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Fijn/ruw-indeling            | #Ruwe/fijne afwerking |
| Aantal                       | 50                    |
| Hoekradius                   | 0,8 mm                |
| Snijdiepte $a_{p \max}$      | 4 mm                  |
| Snijmateriaal                | HM                    |
| Voeding f                    | 0,08 - 0,3 mm/omw,    |
| Snijdiepte $a_{p \min}$      | 0,55 mm               |
| ISO-code wisselplaat         | TCMT 16T308           |
| Aantal wisselingen/snijanten | 3                     |
| Hoofdtoepassing              | P                     |
| Inhoud                       | 260988 HB7020-2       |

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 110 - 350 mm/min             |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,3 - 2 mm                   |
| Soort                               | HB7020-2                     |
| Snededecondities                    | licht onderbroken            |
| Spaanbreker                         | SM                           |
| Producttype                         | Wisselplaat voor het draaien |

### Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2849 16T308