

Garant

Inserto DCGT per finitura 50 pezzi, HB7315-1, Dimensione: 11T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3813 11T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCGT 11T308
Contenuto	260361 HB7315-1
Profondità di taglio a_p	0,05 - 0,6 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 600 mm/min
Impiego principale	N
Numero pezzi	50
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,03 - 0,1 mm/gir,

Scheda tecnica

Tolleranza	G
Tipo	HB7315-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AF
Tipo di prodotto	Insero per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3813 11T308