

Garant**SCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 30 kus, HB7020-2, Veľkosť: 120404****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2828 120404
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 400 mm/min
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Obsah	260748 HB7020-2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120404

Technický list

Počet výmien/rezných hrán	4
Rezný materiál	HM
Počet kusov	30
Typ	HB7020-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	SS
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2828 120404