

Garant**Plăcuță amovibilă VNMG cu prelucrare medie 50 buc., HB7010-2, Dimensiuni: 160408****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2475 160408
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cuprins	251804 HB7010-2
Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,55 mm
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 4 mm
Aplicația principală	P

Fișă de date

Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	2,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 440 mm/min
Număr de bucăți	50
Categorie	HB7010-2
Condiție de tăiere	continuu
Sfârșământor de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2475 160408