



Plaquette WNMG pour semi-finition 30 pièces, HBT130, Réf.: 080404



Données de commande

N° commande	GG3984 080404
GTIN	4067263095033
Classe d'article	GGN

Description technique

Quantité	30
Avance f	0,12 - 0,45 mm/tr
Sommaire	252094 HBT130
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2,75 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Application principale	M

Fiche technique

Revêtement	TiCN
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	6
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3984 080404