


**Garant**

### Inserto CNMG per finitura 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 09T304



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2405 09T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Contenuto	250050 HB7020-2
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	3,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	CNMG 09T304
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	160 - 400 mm/min

## Scheda tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Numero pezzi	50
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2405 09T304