

Garant**VCMT vendeskærsplatte, sletbearbejdning 50 stk., HB7020-2, Størrelse: 160402****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2868 160402
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160402
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	2,5 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Tolerance	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 400 mm/min
Tilspænding f	0,07 - 0,25 mm/o

Indhold	261370 HB7020-2
Antal stk.	50
Antal skift/skær	2
Skæredybde $a_{p \min}$	0,15 mm
Type	HB7020-2
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	SS
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2868 160402