

Garant

Inserto CCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7035-2, Dim.: 060202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2809 060202
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p min.	0,15 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 290 mm/min
Profondità di taglio a_p max.	2 mm
Contenuto	260140 HB7035-2
Raggio di curvatura	0,2 mm

Scheda tecnica

Codice ISO Inserto	CCMT 060202
Numero pezzi	30
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2809 060202