



Plaquita de corte CNMG mecanizado medio 50 unidades, HBT020, Tamaño: 120404



Datos de pedido

Número de pedido	GG3903 120404
GTIN	4067263092506
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	4,25 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 mm/min
Avance f	0,1 - 0,45 mm/rev,
Contenido	250196 HBT020
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,8 - 5 mm
Número de cambios/cortes	4
Recubrimiento	TiCN
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,25 mm

Cantidad	50
Clase	HBT020
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3903 120404