



Plaquette CNMG pour semi-finition 30 pièces, HB7140-2, Réf.: 160608



Données de commande

N° commande	GG2908 160608
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Sommaire	250168 HB7140-2
Tolérance	M
Quantité	30
Nombre de changements/dents	4
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	5,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	CNMG 160608

Fiche technique

Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Revêtement	revêtu
Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	HM
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2908 160608