

Garant**Plăcuță amovibilă VBMT cu prelucrare medie 50 buc., HB7010-2, Dimensiuni: 160408****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2861 160408
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,08 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 mm/min
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,55 mm
Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160408
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	2.5 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2

Fișă de date

Cuprins	261234 HB7010-2
Rază la colț	0,8 mm
Număr de bucăți	50
Categorie	HB7010-2
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2861 160408