

Garant

Plaquita de corte CCMT acabado 30 unidades, HB7130-2, Tamaño: 120408



Datos de pedido

Número de pedido	GG3501 120408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	CCMT 120408
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	4,25 mm
Tolerancia	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,55 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 mm/min
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	M
Material de corte	HM

Hoja de datos

Contenido	260066 HB7130-2
Recubrimiento	con revestimiento
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Cantidad	30
Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3501 120408