

Garant**SCGT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 30 kus, HU7310, Veľkosť: 09T304****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3821 09T304
GTIN	4067263098171
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,1 - 4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	3,25 mm
Hlavné použitie	N
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCGT 09T304
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Obsah	260762 HU7310
Uhlový Polomer	0,4 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Počet kusov	30

Technický list

Tolerancia	G
Typ	HU7310
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3821 09T304