



### Fresa para avellanado hacia atrás 180°, Ø avellanado D: 48mm



#### Datos de pedido

Número de pedido	217180 48
GTIN	4045197281319
Clase de artículo	21O

#### Descripción

##### Ejecución:

Con un filo (z = 1).

##### Nota:

Medida e = medida de programación (información al final de la página). Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,0** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

#### Descripción técnica

Ø avellanado D	48 mm
Forma del mango	Whistle Notch
L <sub>3</sub>	135 mm
Número de filos Z	1
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	163 mm
L <sub>2</sub>	143 mm
Medida de programación e	8,05 mm

## Hoja de datos

Tornillo para plaquita reversible	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ø de mango D <sub>s</sub> h6	32 mm
Ø mínimo d <sub>mín.</sub>	33 mm
Ø collar D <sub>1</sub>	40 mm
Plaquita de corte adecuada	260150
Refrigeración interior	sí
Longitud total L	223 mm
Ángulo de avellanado	180
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Avellanadores

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/217180-48>