

Garant
FeedKing greitaeigė freza su Weldon kotu, keičiamoms plokštelėms XD..

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212900 18/2
GTIN	4045197607102
Produktų klasė	210

Aprašymas
Modelis:

Plokštelė su **specialia** pjovimo briaunos geometrija frezavimui didelėmis pastūmomis. Žemą radialinį mušimą užtikrina **susistabilizuojantis keičiamų plokštelių lizdas**. Dėl **specialios pjovimo briaunos geometrijos** sumažėja pjovimo jėga, todėl sukliui tenkamažesnė apkrova.

Privalumai:

Maksimalus efektyvumas dėl **išskirtinio 4-ių briaunų** keičiamų plokštelių tvirtumo.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 2,2** su geležte Nr. **674252 dyd. 9IP**.

Techninis aprašymas

Ø D ₃	5 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	18 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XD.. 070308
Koto Ø D _s h ₆	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219810 (9IP; 2,2 Nm)
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	0,85 mm
Bendras ilgis L _{viso}	80 mm
Iškyšos ilgis L ₁	30 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Vidinis aušinimas	taip

Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\max}$	34 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\min}$	23 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	4,29 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\max}$	4 mm
Apskritiminis interpoliavimo frezavimas a_p	0,85 mm
Serija	FeedKing
Reguliuojamas kampas κ	10 laipsniai
Koto forma	Weldon kotas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Pjovimo technika	HPC
Įrankių keitimas	PowerCard
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvė, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 2,2 Nm	211750 2,2
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	219810
Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 9IP	674252 9IP