


HOLEX**Pack promotionnel Fraise carbure monobloc TPC avec brise copeaux, 5 pièces****Données de commande**

N° commande	GG3086 12
GTIN	4062406625863
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Fraise hautes performances **spécialement conçue pour l'usinage TPC universel.**

Ame renforcée.

Résistance à la rupture grâce à l'utilisation de substrats et grains ultra-fins permettant une flexion optimisée.

Brise-copeaux pour un bris de copeaux contrôlé.

Comme 203086.

Remarque(s):

h_{\max} : les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.

$a_e \max = 0,05 \times D$ pour l'usinage TPC.

Description technique

Longueur de coupe L_c	48 mm
\varnothing dents D_c	12 mm
Angle du chanfrein de bec	45 degré
\varnothing de détalonnage D_1	11,8 mm
Tolérance \varnothing nominal	e8

Longueur totale L	110 mm
Nombre de dents Z	4
Ø queue D _s	12 mm
Longueur de col L ₁ avec détalonnage	60 mm
Epaisseur moyenne de copeau h _{max} pour le fraisage TPC dans l'acier < 900 N/mm ²	0,091 mm
Direction de l'approche	Horizontal et oblique
Qualité d'équilibrage avec queue	G 2,5 avec HB
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,2 mm
Angle d'hélice	40 degré
Sommaire	5
Revêtement	TiSiN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Propriété de l'angle d'hélice	différent
Pas des arêtes de coupe	différent
Largeur de passe a _e pour le fraisage	0,07xD
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	TPC
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	350 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	320 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	280 m/min	P

Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	210 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	135 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	145 m/min	M
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		

Accessoires

Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux TPC Ø f8 DC
12 mm

203086 12