

Garant**Kotni rezkar Softcut® z izvrtino, za obračalne rezalne ploščice AP..****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	215160 100/7
GTIN	4045197349354
Razred artikla	21O

Opis**Izvedba:**

Precizni rezkarji za kotno rezkanje z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. Visokozmogljivi rezkarji za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami **s specialno geometrijo za manjšo silo rezanja za MTC-uporabo pri nestabilnih razmerah ali za vretena z manjšo pogonsko močjo.**

Uporaba:

Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, tudi nerjavnih.

Specialno za **MTC (Multi Task Cutting)** uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje (MTM).

Napotek:

Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 3,1 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Ø rezila D _c	100 mm

Podatkovni list

Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	AP.. 1805..
$\varnothing$ vpenjalne izvrtine	32 mm
Število rezil Z	7
Kot rampe α_{maks}	0,31 stopinj
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	0,85 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	91,95 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	194 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	198 mm
Serija	Softcut®
$\varnothing D_3$	94 mm
Oblika držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Notranje hlajenje	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/215160-100/7>