



Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3912 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a_p max	4,25 mm
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Schnitttiefe a_p min	0,25 mm
Inhalt	251160 HBT020
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Beschichtung	TiCN
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Datenblatt

Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 mm/min
Stückzahl	30
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3912 120404