

Garant**SCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7035-2, Maat: 09T308****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2835 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 290 mm/min
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.25 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Inhoud	260763 HB7035-2
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T308
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,

Gegevensblad

Hoofdtoepassing	P
Aantal	30
Soort	HB7035-2
Snedecomditie	sterk onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2835 09T308