

Garant

Plaquita de corte SCMT mecanizado medio 50 unidades, HB7035-2, Tamaño: 09T304



Datos de pedido

Número de pedido	GG2838 09T304
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	4
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 290 mm/min
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Cantidad	50
Aplicación principal	P
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Contenido	260762 HB7035-2

Hoja de datos

Profundidad de corte _{p.máx.}	3,25 mm
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T304
Clase	HB7035-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2838 09T304