

Garant**Pachet promoțional plăcuță amovibilă DNMG prelucrare medie 30 bucăți HB7020-2****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2426 150604
GTIN	4067263092858
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	130 - 370 mm/min
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 4 mm
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de aşchiere $a_{p\ min}$	0,25 mm
Adâncime de aşchiere $a_{p\ max}$	3,75 mm
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm

Fișă de date

Numărul de schimbări / tășuri	4
Cuprins	250760 HB7020-2
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârșământor de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2426 150604