



Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3939 070204
GTIN	4067263095507
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Beschichtung	TiCN
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Inhalt	260500 HBT020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,12 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 mm/min
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm

Datenblatt

Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Stückzahl	50
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3939 070204