


Garant

Inserto VCMT per finitura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 160402



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3569 160402
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,15 mm
Contenuto	261370 HB7140-2
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	2,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min

Scheda tecnica

Tolleranza	M
Codice ISO Inserto	VCMT 160402
Numero pezzi	50
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3569 160402