

Garant**Plăcuță amovibilă SCMT cu prelucrare medie 50 buc., HB7020-2, Referință: 09T304****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2837 09T304
GTIN	4067263095583
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,25 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cuprins	260762 HB7020-2
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T304
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	3,25 mm
Număr de bucăți	50
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,08 - 0,3 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	4

Fișă de date

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	110 - 350 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Aplicația principală	P
Categorie	HB7020-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârșător de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2837 09T304