

Garant**Fordelspakning SNMG vendeskærsplatte, middel bearbejdning, 30 stk.
HB7010-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2446 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120404
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	4,25 mm
Indhold	251222 HB7010-2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 440 mm/min
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm

Datablad

Skæredybde a_p	0,3 - 4 mm
Antal skift/skær	8
Antal stk.	30
Type	HB7010-2
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2446 120404