

Garant**CCMT váltólapka, közepes megmunkálás 30 darab, HB7130-2, Méret: 09T302**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG3507 09T302
GTIN	4067263096139
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 240 mm/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Tűrés	M
Fogásmélység $a_{p \max}$	3,25 mm
Cserék / élek száma	2
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T302
Fő felhasználás	M
Tartalom	260148 HB7130-2
Sarokrádiusz	0,2 mm
Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,

Fogásmélység a_p	0,2 - 4 mm
Bevonat	bevonattal
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Darabszám	30
Típus	HB7130-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3507 09T302