


**Vorteilspack HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser HPC, 5 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5704 4
GTIN	4062406335410
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Baumaße ähnlich DIN 6527. **Optimiertes Spezialkordelprofil zum Schrappen.** Sehr **hohe Zerspanungsleistung.**

Wie Nr. 205704.

Verwendung:

Zur Schrappbearbeitung, besonders geeignet zur Vollnutfbearbeitung.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	6 mm
Schneiden-Ø D _c	4 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,2 mm
Zähnezahl Z	4
Vorschub f _z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm ²	0,028 mm
Vorschub f _z für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm ²	0,02 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schneidenlänge L _c	8 mm

Eckenfasenwinkel	45 Grad
Gesamtlänge L	54 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Spiralwinkel	45 Grad
Toleranz Nenn-Ø	d11
Inhalt	5
Serie	Pro Steel
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Fräsprofil	HR
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,5×D bei Besäumen
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	grün
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	135 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet	45 m/min	M
GG(G)	geeignet	120 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		

nass minimal	bedingt geeignet
trocken	bedingt geeignet
Luft	bedingt geeignet

Zubehör

HOLEX Pro Steel VHM-SchruppfräserHPC Ø d11 DC 4 mm	205704 4
--	----------