

**Garant****Vorteilspack TiAlN beschichtete Spiralbohrer HSS-E, 10 Stück****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG1117 5,4    |
| GTIN          | 4069515043762 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Hochleistungsbohrer für hervorragende Leistung. Präzise Bohrungen durch optimierte Kreuzausspitzung und 4-Flächenanschliff. Über das spezielle Spannutenprofil wird eine deutliche Reduzierung der Schnittkräfte erreicht.

**Wie Nr. 114580.**

**Empfehlung:****Maximale Bohrtiefe:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Technische Beschreibung**

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Spitzenwinkel                                | 118 Grad       |
| Schaft-Ø D <sub>s</sub>                      | 5,4 mm         |
| empfohlene maximale Bohrtiefe L <sub>2</sub> | 48,9 mm        |
| Anzahl Schneiden Z                           | 2              |
| Schaft                                       | Zylinderschaft |
| Spannutenlänge L <sub>c</sub>                | 57 mm          |
| Gesamtlänge L                                | 93 mm          |

## Datenblatt

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Nenn-Ø D <sub>c</sub>                      | 5,4 mm       |
| Inhalt                                     | 10           |
| Norm                                       | DIN 338      |
| Vorschub f in INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,04 mm/U    |
| Toleranz Nenn-Ø                            | h8           |
| Beschichtung                               | TiAlN        |
| Schneidstoff                               | HSS E        |
| Spiralwinkel                               | 35 Grad      |
| Innenkühlung                               | nein         |
| Farbring                                   | grün         |
| Produktart                                 | Spiralbohrer |

## Anwenderdaten

|                                | Eignung          | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Kunststoffe                | bedingt geeignet | 75 m/min       | N        |
| Alu (kurzspanend)              | bedingt geeignet | 65 m/min       | N        |
| Alu > 10% Si                   | bedingt geeignet | 60 m/min       | N        |
| Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         | 50 m/min       | P        |
| Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         | 40 m/min       | P        |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         | 35 m/min       | P        |
| Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 16 m/min       | P        |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | geeignet         | 17 m/min       | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | bedingt geeignet | 13 m/min       | M        |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>     | bedingt geeignet | 8 m/min        | S        |
| GG(G)                          | geeignet         | 40 m/min       | K        |
| CuZn                           | geeignet         | 50 m/min       | N        |
| Uni                            | geeignet         |                |          |
| Öl                             | geeignet         |                |          |
| nass maximal                   | geeignet         |                |          |

---

## Passende Produkte

No Shop URL available for: GG1117 5,4

---