

**Garant**

## Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG3515 11T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

### Technische Beschreibung

Beschichtung	beschichtet
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe $a_{p\max}$	2,75 mm
Schnitttiefe $a_{p\min}$	0,15 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm

## Datenblatt

Toleranz	M
Inhalt	260359 HB7140-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Stückzahl	30
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3515 11T304