


Garant

Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3566 110302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Schnitttiefe a_p min	0,15 mm
Schnitttiefe a_p max	1,75 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110302
Toleranz	M
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM

Datenblatt

Eckenradius	0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Inhalt	261364 HB7140-2
Stückzahl	30
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3566 110302