



Plaquita de corte CNMG desbaste 50 unidades, HB7010-2, Tamaño: 160612



Datos de pedido

Número de pedido	GG2416 160612
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Material de corte	HM
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,8 mm
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Número de cambios/cortes	4
Radio angular	1,2 mm
Contenido	250336 HB7010-2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 415 mm/min
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160612

Hoja de datos

Profundidad de corte _{p.máx.}	5,5 mm
Cantidad	50
Clase	HB7010-2
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2416 160612