

**VCMT esztergalapka, simítás 30 darab, HBT020, Minőség: 110304****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG3952 110304
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	2
Bevonat	TiCN
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Fő felhasználás	P
Tartalom	261386 HBT020
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 330 mm/min
Fogásmélység a_p	0,4 - 1,5 mm
Szerszámanyag	HM

Fogásmélység $a_{p\ max}$	1,75 mm
Váltólapka ISO kód	VCMT 110304
Darabszám	30
Típus	HBT020
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	PF
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG3952 110304