

Garant**TNMG vendeskærsplade, middel bearbejdning 30 stk., HB7130-2, Størrelse: 160404****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2959 160404
GTIN	4067263094739
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	4 mm
Antal stk.	30
Tolerance	M
Belægning	belagt
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,55 mm
Antal skift/skær	6
Indhold	251542 HB7130-2
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Primær anvendelse	M

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 mm/min
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Type	HB7130-2
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2959 160404