



### Inserto VCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 160408



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2872 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_p$ min.	0,55 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Contenuto	261459 HB7035-2
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 290 mm/min
Codice ISO Inserto	VCMT 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_p$ max.	2,5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento $f$	0,08 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	P
Tolleranza	M

## Scheda tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	30
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2872 160408