

Garant**Fordelspakning GARANT Vap Tap maskinsnittap HSS-E form C, 5 stk.****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1358 M10
GTIN	4069515046442
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT Vap Tap Universal-snittapper. Kan anvendes **processikkert** i en **lang række materialer**. Optimeret **hals- og notlængde** giver **forbedret spånevakuering** ved **dybe** gevind. Højtydende **HSS-E skærestof** med øget **vanadiumindhold** for forbedret **slidstyrke**. **Vaporiseret overflade**, koldsvejsning reduceres.

Som nummer: 135805.

Bemærk:

Op til ≤ M16 indhold 5 stk. pr. sæt.

Fra ≥ M18 indhold 3 stk. pr. sæt.

Teknisk beskrivelse

Gevindtype	M
Skæremateriale	HSS E
Indhold	5
Norm	DIN 371
Skaftfirkant □	8 mm
Kernehul-Ø	8,5 mm

Skaft-Ø D _s	10 mm
Gevind-Ø	10 mm
Gevindstigning	1,5 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevinddybde	30 mm
Samlet længde L	100 mm
Gevindstørrelse	M10
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Serie	Vap Tap
Produktype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	18 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	13 m/min	N

Datablad

Stål < 500 N/mm ²	egnet	18 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	15 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG1358 M10