

Garant**Fresa de desbastar de MDI GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, Ø e8
DC: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	205250 12
GTIN	4062406122249
Clase de artículo	11X

Descripción**Ejecución:**

Para el desbastado.

Rectificado especial para el mecanizado de metales no férricos.

Ventaja:

Forma de la ranura optimizada, destalonado excéntrico, cajas de virutas grandes.

Hasta 2 x D en materiales sólidos con tasas de avance máximas y elevadas y gran suavidad de marcha.

Posibilidad de rampas de hasta 45°.

Tasas de avance máximas en la inmersión vertical gracias a una **geometría de inmersión especial**.

Nota:

Pedir la forma **HB** con n.º **205251**.

Descripción técnica

Longitud de filo L _c	26 mm
Ø de mango D _s	12 mm
Ø de corte D _c	12 mm
Calidad de equilibrado con mango	G 2,5 con HA
Longitud total L	83 mm
Avance f _z para contornear en aluminio que produce virutas cortas	0,18 mm

Ángulo de hélice	35 grados
Número de dientes Z	3
Tolerancia Ø nominal	e8
Avance f_z para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas	0,15 mm
Ø de cuello D ₁	11 mm
Mango	DIN 6535 HA con h6
Voladizo L ₁ incl. cuello	36 mm
Dirección de aproximación	horizontal, inclinado y vertical
Redondeo de esquinas r _v	0,32 mm
Serie	Master Alu
Recubrimiento	DLC
Material de corte	MDI
Norma	DIN 6527
Perfil de fresado	WR
Características ángulo espiral	desigual
División de los cortes	desigual
Anchura de ataque a _e en la operación de fresado	0,5×D al contornear
Anchura de ataque a _e en la operación de fresado	0,4×D al contornear
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio	adecuado	450 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	400 m/min	N

Aluminio > 10 % Si	adecuado	380 m/min	N
PA 66	adecuado con restricciones	120 m/min	N
PEEK	adecuado con restricciones	100 m/min	N
Cu	adecuado	160 m/min	N
CuZn	adecuado	200 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado		
Servicios			

Rectificado de mangos Tipo HB

129100 HB