


Garant

Plaquette CCMT pour finition 50 pièces, HB7035-2, Taille: 120404



Données de commande

N° commande	GG2806 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 mm/min
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	4,25 mm
Code ISO plaquette	CCMT 120404
Avance f	0,07 - 0,25 mm/tr
Sommaire	260064 HB7035-2
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	P
Nombre de changements/dents	2

Fiche technique

Profondeur de coupe a_p min	0,25 mm
Quantité	50
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2806 120404