

Garant**Power Q high-feed-fræser med cylinderskaft, til vendeskærsplatter XO..****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212803 16/2
GTIN	4045197938268
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Reservedel:**

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Rampinglængde L for α_{maks}	6,13 mm
Rampingvinkel α_{maks}	3,73 grader
Antal skær Z	2
Skaft-Ø D_s h6	16 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	24 mm
Skær-Ø D_c	16 mm
Ø D_3	8 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	30 mm
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	150 mm
Udhængslængde L_1	70 mm
passende vendeskærsplatter	XOM.060310
Cirkulær borefræsning a_p	0,3 mm

Serie	Power Q
Indstillingsvinkel κ	15 grader
Skaftform	Cylindrisk skaft
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	HPC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP