

Garant

Fraise à dresser Softcut® avec alésage, pour plaquettes AO..



Données de commande

N° commande	215411 63/9
GTIN	4069515038959
Classe d'article	21O

Description

Exécution:

Fraises à dresser de précision avec pas différentiel pour fonctionnement très doux, précision et coupe optimale. **Avec géométrie permettant une réduction de l'effort de coupe pour une utilisation MTC** dans des **conditions instables** ou pour utilisation sur broche à faible puissance.

Utilisation:

Pour le dressage à grandes profondeurs, même dans la masse. Utilisation universelle dans tous les aciers ainsi que dans les aciers inoxydables.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,5 avec l'embout 674252 réf. 8IP.

Description technique

Perçage par interpolation Ø D _{max}	123,3 mm
Longueur de plongée oblique L pour α _{max}	21,5 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Longueur totale L _{tot}	50 mm

Fiche technique

Ø fixation	27 mm
Ø D ₃	51,7 mm
Nombre de dents Z	9
Ø dents D _C	63 mm
Plaquette adaptée	AO.T1104
Angle de plongée oblique α_{\max}	0,8 degré
Perçage par interpolation Ø D _{min}	114,7 mm
Série	Softcut®
Perçage par interpolation a _p	2,8 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Pas des arêtes de coupe	Différent
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	MTC
Méthode d'usinage	MTC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à dresser

#Produits adaptés

No Shop URL available for: 215411 63/9