HOLEX

Schleifhülse konisch (CER) Korn 80 mittel, größter Hülsen-Ø×Hülsenbreite: 20X63mm

Bestelldaten

Bestellnummer	553877 20X63
GTIN	4045197723338
Artikelklasse	52E

Beschreibung

Ausführung:
Aus zerreißfestem, vollkunstharzgebundenem Material mit hoher Standzeit und guter Kornhaftung.
Keramikkorn (CER).
Die Schleifhülse wird durch Ausdehnung des Gummikörpers bei hoher Drehzahl festgehalten. Die Hülse kann in ihrer vollen Breite eingesetzt werden, sitzt rutschfest und ist schnell und einfach auswechselbar (Auf- / Abdrehen in Schlitzrichtung). Nur kompatibel zu überschliffenen Schleifhülsenträgersystemen.
Verwendung:
Schleifhülsen werden vorwiegend für Flächenschleifarbeiten eingesetzt, die eine stärkere Materialzerspanung erfordern – auch an Kanten.
Passend für:
Schleifhülsenträger Nr. 553830.

Technische Beschreibung

größter Hülsen-Ø	20 mm

Körnung	80
Hülsen Breite	63 mm
Feinheitsgrad	mittel
Schleifmittel	Keramikkorn
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Hülsen Form	konisch
Produktart	Schleifhülse

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
trocken	geeignet		

Passende Produkte

https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/553877-20X63