

Garant

Nakrętka mocująca ER High Speed, do obróbki ER: 40



Dane zamówienia

Numer katalogowy	309595 40
GTIN	4069515040679
Klasa artykułu	31Z

Opis

Wykonanie:

Gwint i stożek szlifowane w jednym zamocowaniu - największa dokładność ruchu obrotowego. Nakrętki powlekane, mniejszy współczynnik tarcia i **większa siła mocowania** oraz większa odporność na zużycie i korozję. **z rowkami**

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek zaciskowych ER.

Wyp. dodatkowe:

Klucze mocujące ER nr 309680–309740.

Klucz płaski jednostronny (do rozm. 16), nr 613300 rozm. 25.

wskazówka:

Oprawka i nakrętka mocująca wyważone oddzielnie.

Opis techniczny

maks. moment dokręcania	240 Nm
Ø zewn. D	63 mm
gwint	M50x1,5

Karta danych

Długość całkowita L	26 mm
Norma	DIN 6499 D
Rodzaj produktu	Nakrętki mocujące