



Inserto DNMG per lavorazioni medie 30 pezzi, HBT130, Dim.: 150608



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3964 150608
GTIN	4067263094395
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,75 mm
Contenuto	250784 HBT130
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,12 - 0,45 mm/gir,

Scheda tecnica

Rivestimento	TiCN
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 mm/min
Numero pezzi	30
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3964 150608