

Garant

SCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7020-2, Velikost: 09T308



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2831 09T308
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Globina reza $a_{p \text{ maks}}$	3,25 mm
število kosov	50
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Radij rezila	0,8 mm
Vsebina	260744 HB7020-2
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T308
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 400 mm/min
Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm

Podatkovni list

Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Globina reza $a_{p\min}$	0,55 mm
Zvrst	HB7020-2
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2831 09T308