

Garant

Formato convenienza Inserto per sgrossatura WNMG 30 pezzi HB7020-2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2493 080408
GTIN	4067263093718
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p\ max.}$	2,75 mm
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p\ min.}$	0,55 mm
Contenuto	252208 HB7020-2
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 360 mm/min

Scheda tecnica

Impiego principale	P
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2493 080408