

**Garant****DCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7130-2, Maat: 070202****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | GG3517 070202 |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische beschrijving**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Snijmateriaal                       | HM                |
| Inhoud                              | 260351 HB7130-2   |
| Snijdiepte $a_{p \max}$             | 1,75 mm           |
| ISO-code wisselplaat                | DCMT 070202       |
| Tolerantie                          | M                 |
| Hoofdtoepassing                     | M                 |
| Snijdiepte $a_{p \min}$             | 0,15 mm           |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,2 - 1,5 mm      |
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 80 - 270 mm/min   |
| Hoekradius                          | 0,2 mm            |
| Voeding $f$                         | 0,1 - 0,3 mm/omw, |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Aantal wisselingen/snijanten | 2                            |
| Aantal                       | 50                           |
| Fijn/ruw-indeling            | Nabewerken                   |
| Soort                        | HB7130-2                     |
| Snedecondities               | licht onderbroken            |
| Spaanbreker                  | VS                           |
| Producttype                  | Wisselplaat voor het draaien |

### **Geschikte producten**

No Shop URL available for: GG3517 070202